



Vlastnosti

Zapuštěná vzduchová clona Compact zamýšlená pro instalaci do podhledů. Je vybavena fotokatalytickou technologií Kleefan, která dezinfikuje a čistí vzduch. Zkonstruována speciálně pro komerční dveře.



- Technologie Kleefan s fotokatalytickými dezinfekčními ventilátory. Oxid titaničitý na turbíně generuje při dlouhodobém UVA záření reaktivní formy kyslíku (ROS) a prostřednictvím oxidačních/redukčních reakcí tak dochází k eliminaci široké škály patogenních mikroorganismů (virů a bakterií). Dochází k mineralizaci vztšiny pršmyslem (NOx, SOx, COx, formaldehydy, tškové organické látky atd.).
- Kompaktní a nízkoprofilová zapuštěná vzduchová clona s plnou mšžkou, speciálně navržena pro aplikace bez vytápění.
- Samonosná konstrukce plášť z pozinkované ocelové desky, připraveno k instalaci zapuštění do podhledu.
- Vzduchová mšžka (bez údržby) vyrobena z hliníkových profilů a vyfukovací trysky, integrována do jediného rámu v bílé barvě RAL 9016. Jiné barvy jsou dostupné na vyžádání.
- Výstupní lopatky z eloxovaného hliníku s profilem ve tvaru kšídla
- EC odstědivé ventilátory s dvojitou vstupní mšžkou poháněné motorem s vnšjším rotorem a nízkou hladinou hluku, s úšinnými ventilátory s velmi nízkou spotšebou.
- Typ "A" bez ohševu, pouze vzduch.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Specifikace

50Hz


Neohšivaná		
Model	Jmenovitý prštok (m³/h)	Doporušená výška instalace (m)
CR ECM 1000 A FC	1840	2,5-3,8
CR ECM 1500 A FC	2760	2,5-3,8
CR ECM 2000 A FC	3680	2,5-3,8
CR ECM 2500 A FC	4600	2,5-3,8
CR ECG 1000 A FC	2700	3-4,2
CR ECG 1500 A FC	3600	3-4,2
CR ECG 2000 A FC	5400	3-4,2
CR ECG 2500 A FC	6300	3-4,2

60Hz

Neohšivaná		
Model	Jmenovitý prštok (m³/h)	Doporušená výška instalace (m)
CR ECM 1000 A FC	1840	2,5-3,8
CR ECM 1500 A FC	2760	2,5-3,8
CR ECM 2000 A FC	3680	2,5-3,8
CR ECM 2500 A FC	4600	2,5-3,8
CR ECG 1000 A FC	2700	3-4,2
CR ECG 1500 A FC	3600	3-4,2
CR ECG 2000 A FC	5400	3-4,2
CR ECG 2500 A FC	6300	3-4,2



Rozměry



L	L1	A	B
1000	1048	920	-
1500	1548	1420	710
2000	2048	1920	960
2500	2548	2420	1210

